



Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved



Montageausschnitt/
panel cut out
1:1



All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse/ Free size tolerances												
			<table border="1"> <tr> <td>Detail.</td> <td>14.08.07</td> <td>SUN</td> </tr> <tr> <td>Insp.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stand.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Detail.	14.08.07	SUN	Insp.			Stand.			<table border="1"> <tr> <td>Maßstab/ Scale</td> <td rowspan="3">2:1</td> </tr> </table>	Maßstab/ Scale	2:1	Wanddurchführung M12 IDC Panel feed through M12 IDC 4polig Stift A-kodiert geschirmt 4poles male A coded shielded		
Detail.	14.08.07	SUN																
Insp.																		
Stand.																		
Maßstab/ Scale	2:1																	
Mod.		Dat.	Name	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp				TB 21 03 321 1425	Blatt/ page Sub.									