EMC対策用インターフェース

大電力、高周波などによる ノイズ発生、影響を防止





高度EMC対策用コネクタ Han®EMC

- シールド効果の高い無塗装のダイカストハウジング
- 360°シールド、ケーブルからベースパネルまで連続シールド、接合部も完全カバー
- **導電性コンポーネントの使用により低インピーダンスを実現**
- 防塵防水 IP65/IP66/IP67、Han® 標準ロックレバーで確実に接続
- 標準Han®インサート、標準Han-Modular® モジュールを使用可能

高度EMC対策用コネクタ Han® EMC



Pushing Performance Since 1945

■ Han® A EMC

製品概要		Han® 3 EMC	Han® EMC	
サイズ		3 A	10 A, 16 A	
	フード/ ハウジング	亜鉛ダイカスト、無塗装	アルミダイカスト、無塗装	
材質	シール	PFTE、NBR	NBR	
	ロッキング	スチール、亜鉛メッキ	ポリカーボネート、 ステンレススチール	
技術	保護等級	IP65/67 (シールスクリュー09 20 000 9918 使用)	IP65	
仕様	使用温度範囲	-40 ···	+125℃	

● Han® 3 EMC: フード、パネル取付ハウジング(シングルレバー)

フード	ケーブル エントリー		部品番号	ハウジング	部品番号
	トップ	1x M20	19 62 003 1440	<i>≫</i> ストレート	09 62 003 0301
		1x M25	19 62 003 1445	マングル	09 62 003 0801
	サ	4	19 62 003 1640	パネルフィードスルー 1xM20トップエントリー M3取付ねじ	19 62 003 1120
99:	ノイド	1x M25	19 62 003 1645	パネルフィードスルー 1xM20トップエントリー M4取付ねじ	19 62 003 1121

● Han® A:フード、パネル取付ハウジング(シングルレバー)

フード	ケーブル エントリー		部品番号	
	トップ	1x M25	19 62 015 0446	10
10 A	サイド	1x M25	19 62 015 0546	16
	トップ	1x M25	19 62 025 0446	
16 A	サイド	1x M25	19 62 025 0546	

ハウジング	部品番号	
10 A	09 62 015 0301	
16 A	09 62 025 0301	

■ EMC用ケーブルグランド



サイズ	クランプ 可能範囲	部品番号		
	4 6.5	19 62 000 5081		
M20	6.5 9.5	19 62 000 5080		
IVIZU	7 10.5	19 62 000 5082		
	9 13	19 62 000 5084		
M25	6.5 9.5	19 62 000 5090		
IVIZO	9 13	19 62 000 5092		
M32	11.5 15.5	19 62 000 5094		
IVIOZ	14 18	19 62 000 5096		
M40	17 20.5	19 62 000 5097		
IVI4U	20 25	19 62 000 5098		

■ その他

ボックス型ハウジング、パネルフィードスルーなど各種タイプ、アクセサリをご用意しております。掲載されていない製品についてはお問い合わせください。







パネルフィード ロックレバー ボックス型 スルー 付きフード ハウジング





IP66 保護カバー メタル製保護カバー

製品概要 Han® EMC/B サイズ 6 B, 10 B, 16 B, 24 B フード/ ハウジング アルミダイカスト、無塗装 **NBR** シール 材質 ポリカーボネート、ステンレススチール、 亜鉛メッキ ロッキング 保護等級 IP65 もしくは IP66 技術 仕様 使用温度範囲 -40 ··· +125℃

● Han® EMC/B:フード、パネル取付ハウジング

■ Han® EMC/B

フード	ケーブル エントリー		部品番号		
			低背	高背	
6B	トップ	1x M20	19 62 806 1440		
シングルロック レバー用		1x M25		19 62 806 0446	
		1x M32		19 62 806 0447	
	サイド	1x M20	19 62 806 1540		
		1x M25	19 62 806 1541	19 62 806 0546	
		1x M32		19 62 806 0547	
10B	 	1x M20	19 62 810 1420		
ダブルロック レバー用	ッ	1x M25	19 62 810 1421	19 62 810 0426	
	プ	1x M32		19 62 810 0427	
		1x M40		19 62 810 0428	
TES	サ	1x M20	19 62 810 1520		
To Ja	7	1x M25		19 62 810 0526	
	ド	1x M32		19 62 810 0527	
10B シングルロック	۲	1x M25		19 62 810 0446	
レバー用	ププ	1x M32		19 62 810 0447	
Tel De	サイド	1x M25		19 62 810 0546	
		1x M32		19 62 810 0547	
16B	トップ	1x M25	19 62 816 1421		
ダブルロック レバー用		1x M32		19 62 816 0427	
		1x M40		19 62 816 0428	
1	サイド	1x M25	19 62 816 1521		
		1x M32		19 62 816 0527	
To Take		1x M40		19 62 816 0528	
24B	トップ	1x M32	19 62 824 1422	19 62 824 0427	
ダブルロック レバー用		1x M40		19 62 824 0428	
3		1x M50		19 62 824 0429	
	サイド	1x M25	19 62 824 1521		
. 18		1x M32		19 62 824 0527	
		1x M40		19 62 824 0528	

ハウジング		П.,, <i>А</i>	部品番号			
		ロック レバー	インサート フロント組付用	インサート (フレーム) リア組付用 付き		
6B		シングル	09 62 806 2301	09 62 806 0315		
10B	1	シングル	09 62 810 2305	09 62 810 0397		
10B	The state of the s	ダブル	09 62 810 2301	09 62 810 0315		
16B	1	ダブル	09 62 816 2301	09 62 816 0315		
24B	-	ダブル	09 62 824 2301	09 62 824 0315		

ハーティング株式会社

本社·関東営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル2F Tel: 045-476-3456 Fax: 045-476-3466

中部営業所(名古屋)

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-23-3 第14オーシャンビル9F Tel: 052-937-0102 Fax: 052-937-0188

関西営業所(大阪)

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-9 新大阪フロントビル8F Tel: 06-6350-6070 Fax: 06-6350-6071

九州営業所(福岡)

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2F Tel: 092-419-2742 Fax: 092-419-2756 お問い合わせ(メール) jp@HARTING.com ウェブサイト www.HARTING.com/JP 製品の詳細はこちら https://b2b.harting.com/ja/